

Bohrstange mit festem Neigungswinkel 2,5°, rechts, Auskraglänge / Plattengröße L: 22/9,3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	272101 22/9,3
GTIN	4045197430557
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:

Mit festem Neigungswinkel.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	279810 7
Plattengröße	9,3 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	8 mm
Gesamtlänge L	87 mm
Innenkühlung	nein
Schaft-Ø D _s	10 mm
Neigungswinkel	2,5 Grad
Einsatzart	rechts
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Spannschraube Typ 7	279810 7
---------------------	----------

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX5	674248 TX5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200