

Garant**Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße L: 25/22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272002 25/22
GTIN	4045197430540
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Lieferumfang:
Mit Unterlegplatte 1,5°.

Technische Beschreibung

Unterlegplatte 1,5°	272616 1,5
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Spannschraube für Gewindeplatte	279810 3
Kopflänge L ₁	36 mm
Schaftgröße	25 mm
Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 2
Gesamtlänge L	155 mm
Plattengröße	22 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und BohrstangenEL/IR Neigungswinkel 1,5 Grad	272616 1,5
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Spannschraube Typ 3	279810 3
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	279824 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500