

**Garant****Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße L: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272001 25/16
GTIN	4045197429698
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**

**Lieferumfang:**  
**Mit Unterlegplatte 1,5°.**

**Technische Beschreibung**

Unterlegplatte 1,5°	272600 1,5
Spannschraube für Gewindeplatte	279810 2
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 1
Gesamtlänge L	153 mm
Plattengröße	16 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und BohrstangenER/IL Neigungswinkel 1,5 Grad	272600 1,5
Spannschraube	272500
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	279824 1
Spannschraube Typ 2	279810 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500