

Garant**Bohrstange mit festem Neigungswinkel 0,5°, links, Auskraglänge /
Plattengröße L: 25/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272132 25/11
GTIN	4045197645494
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:
Mit festem Neigungswinkel.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	279810 4
Plattengröße	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	13 mm
Mittenversatz L_3	7,3 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Innenkühlung	ja
Schaft-Ø D_s	12 mm
Neigungswinkel	0,5 Grad
Einsatzart	links
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
---	------------

Spannschraube Typ 4

279810 4

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500