

**Garant****Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße L: 32/22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272002 32/22
GTIN	4045197645401
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**

**Lieferumfang:**  
**Mit Unterlegplatte 1,5°.**

**Technische Beschreibung**

Unterlegplatte 1,5°	272616 1,5
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Spannschraube für Gewindeplatte	279810 3
Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 2
Kopflänge L <sub>1</sub>	36 mm
Schaftgröße	32 mm
Gesamtlänge L	175 mm
Plattengröße	22 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

**Zubehör**

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	279824 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und BohrstangenEL/IR Neigungswinkel 1,5 Grad	272616 1,5
Spannschraube Typ 3	279810 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500