

Garant
Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung, SK 40 mittel, Dorn-Ø d1: 40mm

Bestelldaten

Bestellnummer	301025 40
GTIN	4045197646040
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
- Kurze Ausladung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Mit 4 Kühlkanalbohrungen.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Technische Beschreibung

Fräsdornlänge L ₄	27 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	40
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Dorn-Ø d ₁	40 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	40

Außen-Ø D	89 mm
Spann-Ø D ₁	40 mm
Aufnahme	SK 40 mittel
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kühlkanalbohrung	nicht verschleißbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40	308600 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 40 mm	309840 40
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
	308806 40

Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40

308700 40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

308625 40

Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 40 mm

309860 40

AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M

308670 40M

Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40

308820 40

Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308785 40

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308790 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

308801 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

308615 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

308610 40

Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40

308830 40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

308630 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

308650 40