

Garant**Bohrstange mit festem Neigungswinkel 2,5°, rechts, Auskraglänge /
Plattengröße L: 43/9,3mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	272101 43/9,3
GTIN	4045197430571
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:
Mit festem Neigungswinkel.

Technische Beschreibung

Plattengröße	9,3 mm
Wendeplattenschraube	279810 7
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	8 mm
Gesamtlänge L	109 mm
Innenkühlung	nein
Schaft-Ø D _s	10 mm
Neigungswinkel	2,5 Grad
Einsatzart	rechts
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX5	674248 TX5
Spannschraube Typ 7	279810 7

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200
cN·m

659957 200