

**Garant****Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße L: 32/16mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 272001 32/16  |
| GTIN          | 4045197644169 |
| Artikelklasse | 21W           |

**Beschreibung**

**Lieferumfang:**  
**Mit Unterlegplatte 1,5°.**

**Technische Beschreibung**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Unterlegplatte 1,5°              | 272600 1,5      |
| Funktionsbreite L <sub>4</sub>   | 32 mm           |
| Klemmschraube für Unterlegplatte | 279824 1        |
| Kopflänge L <sub>1</sub>         | 30 mm           |
| Schaftgröße                      | 32 mm           |
| Spannschraube für Gewindeplatte  | 279810 2        |
| Gesamtlänge L                    | 173 mm          |
| Plattengröße                     | 16 mm           |
| Einsatzart                       | rechts          |
| Innenkühlung                     | nein            |
| Produktart                       | Klemmdrehhalter |

**Zubehör**

|  |             |
|--|-------------|
| Schraube für Unterlegplatte Typ 1  | 279824 1    |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10                                     | 674248 TX10 |
| Spannschraube  | 272500      |
| Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und BohrstangenER/IL<br>Neigungswinkel 1,5 Grad           | 272600 1,5  |
| Spannschraube Typ 2  | 279810 2    |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,<br>Wechselklinaufnahme maximales Drehmoment 500<br>cN·m | 659957 500  |