

**Garant****Bohrstange mit festem Neigungswinkel 0,5°, links, Auskraglänge /  
Plattengröße L: 32/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272132 32/11
GTIN	4045197645500
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**

**Ausführung:**  
**Mit festem Neigungswinkel.**

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	16 mm
Plattengröße	11 mm
Mittenversatz $L_3$	8,9 mm
Wendeplattenschraube	279810 4
Gesamtlänge L	100 mm
Innenkühlung	ja
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Neigungswinkel	0,5 Grad
Einsatzart	links
Produktart	Bohrstange

**Zubehör**

Spannschraube Typ 4	279810 4
---------------------	----------

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500