

Garant**Bohrstange, links, Auskraglänge / Plattengröße L: 120/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272172 120/16
GTIN	4045197430724
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Lieferumfang:
Mit Unterlegplatte 1,5°.

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	24 mm
Mittenversatz L_3	13,4 mm
Plattengröße	16 mm
Wendeplattenschraube	279810 2
Gesamtlänge L	180 mm
Innenkühlung	ja
Unterlegplattenschraube	279824 1
Unterlegplatte 1,5°	272630 1,5
Schaft-Ø D_5	20 mm
Halsbreite L_4	20 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	links
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Spannschraube	272500
Unterlegplatte für Bohrstangen Neigungswinkel 1,5 Grad	272630 1,5
Spannschraube Typ 2	279810 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	279824 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
