



Saugfähiger Teppich, 0,8×30 m, Einsatzgebiet: UNI



Bestelldaten

Bestellnummer	084391 UNI
GTIN	2050001710772
Artikelklasse	08J

Beschreibung

Ausführung:

Öl- und Chemikalienbindevlies mit **außergewöhnlicher Aufnahmekapazität (bis zum 20fachen des Eigengewichts)**, dadurch **sehr geringe Entsorgungskosten bei stark reduziertem Abfall**. Die Bindevliese sind aus 100 % Polypropylen und **für nahezu alle Chemikalien geeignet**. Wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb, weder Flüssigkeiten noch Granulat bedecken den Boden. **Farbleitsystem zur Trennung der Tücher nach Anwendungsgebiet**.

Artikel mit der Größe **OIL** nehmen nur Öl auf (z. B. Trennung von Öl und Wasser oder Einsatz im Außenbereich). Artikel mit der Größe **UNI** nehmen alle Flüssigkeiten auf (z. B. Öl, Wasser, Chemikalien).

Saugfähige Teppiche mit **dreilagiger Struktur** und einer **dichten, rutschfesten Folie**. Ideal zum Auslegen von Gängen und Produktionsflächen und als Schutz um Maschinen. Die zurück gehaltene Flüssigkeit wird sicher im Vlies gebunden. **100 % Bodenschutz**.

Technische Beschreibung

Einsatzgebiet	UNI
Farbe	schwarz

maximales Aufnahmevermögen	103 l
Lieferumfang St./Karton	1
Produktart	Teppich