

Garant**Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und Bohrstangen EL/IR, Neigungswinkel: 4,5Grad****Bestelldaten**

Bestellnummer	272610 4,5
GTIN	4045197368782
Artikelklasse	21J

Beschreibung**Ausführung:**

Für Außengewinde links (EL) und Innengewinde rechts (IR).

Verwendung:

Zur Herstellung normgerechter Gewinde. Zusammen mit Gewindedrehplatten Nr. 270700 – 271900 verwenden.

Hinweis:

Halter ohne festen Neigungswinkel werden mit einer 1,5°-Unterlegplatte ausgeliefert.

Technische Beschreibung

Neigungswinkel	4,5 Grad
Winkel gemäß Grafik	HEMO production 150/200
Innen-/Außenanwendung	Außen
für Plattengröße L	16 mm
Einsatzart	links

Produktart

Unterlegplatte