

Garant

Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, Form AD, SK 40 kurz, MK innen: 1



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 301155 1 |
| GTIN | 4045197285874 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung

Ausführung:

- Innen und außen geschliffen.
- Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

GARANT – Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Auskraglänge A-Maß | 50 mm |
| Morsekonus innen | 1 |
| Außen-Ø D | 25 mm |
| Aufnahme | SK 40 kurz |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 |
| Form | AD |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 12000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm |
| Produktart | Aufnahmen-Adapter |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308795 40 |
| AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40 | 308625 40 |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40 | 308610 40 |
| AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40 | 308600 40 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308760 40 |
| AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M | 308670 40M |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40 | 308650 40 |
| Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40 | 308740 40 |
| AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40 | 308630 40 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40 | 308830 40 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40 | 308820 40 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308790 40 |
| Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308660 40 |
| AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40 | 308640 40 |
| Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40 | 308605 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308802 40 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308765 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308801 40 |
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308785 40 |
| | 308620 40 |

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel
40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40

308635 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für
Steilkegel 40

308615 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet
passend für Steilkegel 40

308700 40

Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend
für Steilkegel 40

308806 40