

Garant
Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung, SK 40 A = 100, Dorn-Ø d1: 16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	301030 16
GTIN	4045197285645
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
- Kurze Ausladung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Mit 4 Kühlkanalbohrungen.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	100 mm
Fräsdornlänge L ₄	17 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	16
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	16
Dorn-Ø d ₁	16 mm

Außen-Ø D	38 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm
Aufnahme	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 16 mm	309860 16
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
	308700 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet
passend für Steilkegel 40

Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend
für Steilkegel 40

308806 40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für
Steilkegel 40

308625 40

AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40

308600 40

Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308785 40

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für
Steilkegel 40

308740 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel
40

308620 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend
für Steilkegel 40

308802 40

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308790 40

Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 40 mm

309860 40

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 40 mm

309840 40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für
Steilkegel 40

308630 40

AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M

308670 40M

Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für
Steilkegel-Größe 40

308830 40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40

308660 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für
Steilkegel 40

308615 40

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 16 mm

309840 16