

**WEKEM®**
**Hochtemperatur-Silikon Tube, 80 ml, Farbe: RED**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	083493 RED
GTIN	4260205360323
Artikelklasse	08G

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Silikonkartuschen** zum Abdichten, Verkleben, Versiegeln und zum Ausgleich von Toleranz- und Temperaturunterschieden.

**Verwendung:**

Abdichtung von Motoregehäusen, Getriebe-, Ventil- und Ge-häusedeckel, Ölwannen, Ölpumpen, Wasserpumpen, Heizungsanlagen, Industrie- und Kachelöfen, Abgasführungen, Klimageräten, Batteriekästen und Scheinwerfer.

**Technische Beschreibung**

Herstellerbezeichnung	HT Silikon
Farbe	rot
Kinematische Viskosität	20,5 mm <sup>2</sup> /s
geeignet für Material	Aluminium
geeignet für Material	Edelstahl
geeignet für Material	Glas

geeignet für Material	Keramik
Flammpunkt	100 °C
Dehnungsfähigkeit	300 %
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Funktionsfestigkeit nach	1440 min
Chemische Basis	Silikon
Handfestigkeit nach	5 min
Form	pastös
Demontage	mit normalem Werkzeug
Eigenschaft	witterungsbeständig
Eigenschaft	ölbeständig
Eigenschaft	fettbeständig
Eigenschaft	dauerelastisch
Verarbeitungstemperatur	5 - 35 °C
Lagertemperatur	5 - 25 °C
Füllmenge	80 ml
Härte nach Shore A	30
Dichte	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Temperatur Einsatzbereich	-60 - 260 °C
Produktnameattribut	80 ml
Produktart	Dichtungsmasse

## Zubehör

Druckluft-Kartuschenpresse	083507
Vollummanteltes Kartuschenpresse-Sortiment,4-teilig Typ	083502
Kartuschenpresse12:1 Typ	083501
Kartuschenpistole	083500