



Dreh-Wendeschneidplatte DCMW 11T308, CBN (5° / 7°), Typ: MET



Bestelldaten

Bestellnummer	265696 MET
GTIN	4960664544288
Artikelklasse	25H

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendepplatten. MultiEdge Tough; 2 Schneiden je Wendepplatte mit spezieller Verfassung für die Optimierung bei unterbrochenem Schnitt.

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 180 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schneidkantenausführung	MET
Sorte	KBN35M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMW 11T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnameattribut	KBN35M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	geeignet		
trocken	geeignet		