



Dreh-Wendeschneidplatte DCMW 11T304, CBN (5° / 7°), Typ: ME



Bestelldaten

Bestellnummer	265688 ME
GTIN	4960664529155
Artikelklasse	25H

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendepplatten. MultiEdge; 2 Schneiden je Wendepplatte.

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,08 - 0,15 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 200 m/min
Schneidkantenausführung	ME
Sorte	KBN25M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMW 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnamensattribut	KBN25M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	bedingt geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		