



## Dreh-Wendeschneidplatte CCMW 060208, CBN (5° / 7°), Typ: ME



### Bestelldaten

Bestellnummer	265620 ME
GTIN	4960664528790
Artikelklasse	25H

### Beschreibung

#### Ausführung:

**MEGACOAT**-beschichtete CBN-Wendeplatten. MultiEdge; 2 Schneiden je Wendeplatte.

Sorte: KBN25M

Schneidkantenausführung: ME

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 200 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidkantenausführung	ME
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 200 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Vorschub $f$	0,08 - 0,15 mm/U

Sorte	KBN25M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMW 060208
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnamensattribut	KBN25M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	bedingt geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		