

WEKEM®**Hochtemperatur-Silikon Tube, 80 ml, Farbe: BLACK****Bestelldaten**

Bestellnummer	083493 BLACK
GTIN	4260205360293
Artikelklasse	08G

Beschreibung**Ausführung:**

Silikonkartuschen zum Abdichten, Verkleben, Versiegeln und zum Ausgleich von Toleranz- und Temperaturunterschieden.

Verwendung:

Abdichtung von Motorenhäusen, Getriebe-, Ventil- und Ge-häusedeckel, Ölwannen, Ölpumpen, Wasserpumpen, Heizungsanlagen, Industrie- und Kachelöfen, Abgasführungen, Klimageräten, Batteriekästen und Scheinwerfer.

Technische Beschreibung

Farbe	schwarz
Herstellerbezeichnung	HT Silikon
Funktionsfestigkeit nach	1440 min
Demontage	mit normalem Werkzeug
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Dehnungsfähigkeit	450 %

Flammpunkt	100 °C
Chemische Basis	Silikon
Verarbeitungstemperatur	5 - 35 °C
geeignet für Material	Aluminium
geeignet für Material	Edelstahl
geeignet für Material	Glas
geeignet für Material	Keramik
Eigenschaft	witterungsbeständig
Eigenschaft	ölbeständig
Eigenschaft	fettbeständig
Eigenschaft	dauerelastisch
Füllmenge	80 ml
Form	pastös
Lagertemperatur	5 - 25 °C
Handfestigkeit nach	10 min
Kinematische Viskosität	20,5 mm ² /s
Härte nach Shore A	20
Dichte	1,03 g/cm ³
Temperatur Einsatzbereich	-50 - 250 °C
Produktnameattribut	80 ml
Produktart	Dichtungsmasse

Zubehör

Druckluft-Kartuschenpresse	083507
Kartuschenpresse12:1 Typ	083501
Kartuschenpistole	083500
Vollummanteltes Kartuschenpresse-Sortiment,4-teilig Typ	083502