

**Garant****Abstechplatte links, HB7035, Stechbreite w: 2,2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273200 2,2
GTIN	4045197143310
Artikelklasse	21J

**Beschreibung****Verwendung:**

Für Stechschwerter Nr. 273551 – 273558.

Eckenradius: 0,2 mm

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/U**Technische Beschreibung**

Stechbreite w	2,2 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	links

Produktart

Wendeschneidplatte  
zum Stechdrehen**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		