



Akku- / Netz-Radio, Typ: M18RC



Bestelldaten

Bestellnummer	073960 M18RC
GTIN	4002395005420
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, spritzwassergeschütztes (IP54) Baustellenradio für Netz- und Akkubetrieb.

- **Ladefunktion für Milwaukee 18 V Akkus.**
- **Bluetooth-Funktion mit Reichweite 30 m.**
- **12 V USB-Ausgang zum Laden von Mobiltelefonen oder zum Betrieb portabler Audiogeräte.**
- **Betrieb mit Milwaukee 18 V Akkus oder mit 230 V Netzspannung.**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel, 2 Pufferbatterien, AUX Anschlusskabel, ohne Akkus.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
Höhe	381 mm

Länge	304 mm
Gewicht	7,7 kg
Herstellerbezeichnung	M18RC-0
Breite	304 mm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Anzahl enthaltener Akkus	0
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Produktart	Radio

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18	073816 MB18
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC