

Garant
Abstechplatte neutral, HB7035, Stechbreite w: 4,1 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273100 4,1
GTIN	4045197143174
Artikelklasse	21J

Beschreibung
Verwendung:

Für Stechschwerter Nr. 273551 – 273558.

Eckenradius: 0,2 mm

 Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,12 mm/U

Technische Beschreibung

Stechbreite w	4,1 mm
Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7035
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen**Anwenderdaten**

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		