

Garant**Abstechplatte links, HB7035, Stechbreite w: 3,1 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273200 3,1
GTIN	4045197143327
Artikelklasse	21J

Beschreibung**Verwendung:**

Für Stechschwerter Nr. 273551 – 273558.

Eckenradius: 0,2 mm

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,1 mm/U**Technische Beschreibung**

Stechbreite w	3,1 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,1 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	links

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen**Anwenderdaten**

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		