

**Dreh-Wendeschneidplatte DCMW 11T308, CBN (5° / 7°), Typ: MET****Bestelldaten**

Bestellnummer	265694 MET
GTIN	4960664529230
Artikelklasse	25H

**Beschreibung****Ausführung:**

**MEGACOAT**-beschichtete CBN-Wendeplatten. MultiEdge Tough; 2 Schneiden je Wendeplatte mit spezieller Verfassung für die Optimierung bei unterbrochenem Schnitt.

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 180 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Schneidkantenausführung	MET
Vorschub $f$	0,1 - 0,2 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	KBN25M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMW 11T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnamensattribut	KBN25M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	bedingt geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		