

Garant
Abstechschwert Stahl, neutral, Schwerthöhe h₅ / Stechbreite w: 26/4,1 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273551 26/4,1
GTIN	4045197698971
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Passend für:

Halter Nr. 273984 – 274000 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

Lieferumfang:

Inklusive Schlüssel Nr. 279850 1 zum Plattenwechsel.

axiales Stechen möglich: nein

für maximalen Werkstück-Ø: 80 mm

Breite b₂: 3,2 mm

Höhe h₁: 21,4 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 110 mm

maximale Stechtiefe t_{max}: 40 mm

Technische Beschreibung

Breite b ₂	3,2 mm
für maximalen Werkstück-Ø	80 mm
Stechbreite w	4,1 mm
Schwerthöhe h ₅	26 mm
Höhe h ₁	21,4 mm
Gesamtlänge L _{ges}	110 mm
maximale Stechtiefe t _{max}	40 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein

axiales Stechen möglich

nein

Produktart

Stechschwert