

Garant
Abstechplatte rechts, CU7033, Stechbreite w: 2,2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273350 2,2
GTIN	4045197143426
Artikelklasse	21J

Beschreibung
Verwendung:

Für Stechschwerter Nr. 273551 – 273558.

Eckenradius: 0,2 mm

 Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,07 mm/U

Technische Beschreibung

Stechbreite w	2,2 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,07 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	Cermet
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	CU7033
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Wendeschneidplattenprofil	rechts
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	40 m/min	P
kontinuierlich	geeignet		
trocken	geeignet		