

Garant
Abstechschwert Stahl, neutral, Schwerthöhe h₅ / Stechbreite w: 26/5,1 mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273551 26/5,1 |
| GTIN | 4045197698988 |
| Artikelklasse | 21W |

Beschreibung
Passend für:

Halter Nr. 273984 – 274000 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

Lieferumfang:

Inklusive Schlüssel Nr. 279850 1 zum Plattenwechsel.

axiales Stechen möglich: nein

für maximalen Werkstück-Ø: 100 mm

Breite b₂: 4 mm

Höhe h₁: 21,4 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 110 mm

maximale Stechtiefe t_{max}: 80 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|---------|
| für maximalen Werkstück-Ø | 100 mm |
| Breite b ₂ | 4 mm |
| Schwerthöhe h ₅ | 26 mm |
| Stechbreite w | 5,1 mm |
| Höhe h ₁ | 21,4 mm |
| Gesamtlänge L _{ges} | 110 mm |
| maximale Stechtiefe t _{max} | 80 mm |
| Einsatzart | neutral |
| Innenkühlung | nein |

| | |
|-------------------------|--------------|
| axiales Stechen möglich | nein |
| Produktart | Stechschwert |