

Garant
Abstechschwert Stahl, neutral, Schwerthöhe h₅ / Stechbreite w: 32/5,1 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273551 32/5,1
GTIN	4045197699022
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Passend für:

Halter Nr. 273984 – 274000 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

Lieferumfang:

Inklusive Schlüssel Nr. 279850 1 zum Plattenwechsel.

axiales Stechen möglich: nein

für maximalen Werkstück-Ø: 120 mm

Breite b₂: 4 mm

Höhe h₁: 25 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 150 mm

maximale Stechtiefe t_{max}: 60 mm

Technische Beschreibung

Breite b ₂	4 mm
Stechbreite w	5,1 mm
Schwerthöhe h ₅	32 mm
für maximalen Werkstück-Ø	120 mm
Höhe h ₁	25 mm
Gesamtlänge L _{ges}	150 mm
maximale Stechtiefe t _{max}	60 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein

axiales Stechen möglich

nein

Produktart

Stechschwert