

Garant
Abstechschwert Stahl, neutral, Schwerthöhe h₅ / Stechbreite w: 19/2,2 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273551 19/2,2
GTIN	4045197698933
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Passend für:

Halter Nr. 273984 – 274000 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

Lieferumfang:

Inklusive Schlüssel Nr. 279850 1 zum Plattenwechsel.

axiales Stechen möglich: nein

für maximalen Werkstück-Ø: 40 mm

Breite b₂: 1,6 mm

Höhe h₁: 15,7 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 86 mm

maximale Stechtiefe t_{max}: 20 mm

Technische Beschreibung

Breite b ₂	1,6 mm
Stechbreite w	2,2 mm
für maximalen Werkstück-Ø	40 mm
Schwerthöhe h ₅	19 mm
Höhe h ₁	15,7 mm
Gesamtlänge L _{ges}	86 mm
maximale Stechtiefe t _{max}	20 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein

axiales Stechen möglich

nein

Produktart

Stechschwert