


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 120404 FN, PKD (7°),
Schneidkantenausführung: TWF****Bestelldaten**

Bestellnummer	265827 TWF
GTIN	4045197449009
Artikelklasse	21L

Beschreibung**Ausführung:**

PKD – Polykristalliner Diamant, Feinkorn. Schichten, scharfe Schneide für geringen Schnittdruck.

Verwendung:

Für Aluminium, Aluminium-Legierungen, Buntmetalle, Kunststoffe, Verbundstoffe, Titan-Legierungen, Sintermetalle.

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,03 - 0,2 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,3 - 1 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schneidkantenausführung	TWF
Schnittgeschwindigkeit v_c für Alu < 10 % Si	400 - 3500 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c für G(C)FK	400 - 900 m/min
Sorte	PKD
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	PKD
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 120404 FN
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnameattribut	PKD
Spanwinkel	6 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen