

**Dreh-Wendeschneidplatte VBGW 160404, CBN (5° / 7°), Typ: ME****Bestelldaten**

Bestellnummer	265738 ME
GTIN	4960664529766
Artikelklasse	25H

Beschreibung**Ausführung:**

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten. MultiEdge; 2 Schneiden je Wendeplatte.

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidkantenausführung	ME
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,08 - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 200 m/min
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,5 mm
Sorte	KBN25M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBGW 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnamensattribut	KBN25M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	bedingt geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		