



## Dreh-Wendeschneidplatte VBGW 160404, CBN (5° / 7°), Typ: MET



### Bestelldaten

Bestellnummer	265740 MET
GTIN	4960664544745
Artikelklasse	25H

### Beschreibung

#### Ausführung:

**MEGACOAT**-beschichtete CBN-Wendeplatten. MultiEdge Tough; 2 Schneiden je Wendeplatte mit spezieller Verfassung für die Optimierung bei unterbrochenem Schnitt.

### Technische Beschreibung

Schneidkantenausführung	MET
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 180 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Sorte	KBN35M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBGW 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnameattribut	KBN35M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	geeignet		
trocken	geeignet		