

Garant
Abstechschwert HSS, neutral, Schwerthöhe h₅ / Stechbreite w: 32/3,1 mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273560 32/3,1 |
| GTIN | 4045197587558 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung
Passend für:

Halter Nr. 273984 – 273994 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| für maximalen Werkstück-Ø | 100 mm |
| Schwerthöhe h ₅ | 32 mm |
| Stechbreite w | 3,1 mm |
| maximale Stechtiefe t _{max} | 50 mm |
| Gesamtlänge L | 150 mm |
| Schneidstoff | HSS |
| Einsatzart | neutral |
| Innenkühlung | nein |
| axiales Stechen möglich | nein |
| Produktart | Stechschwert |