



## Kurzbohrfutter Form A, SK 50, Spannbereich: 1-13mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	301500 1-13
GTIN	4045197307644
Artikelklasse	37D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.

Brüniert.

#### Lieferumfang:

Inklusive 6-kant-Schraubendreher mit Quergriff.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

### Technische Beschreibung

Spannbereich	1 - 13 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425	SW6
Auskraglänge A-Maß	87,5 mm
Außen-Ø D	43 mm
Aufnahme	SK 50
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 18000 min <sup>-1</sup>
maximales Anzugsdrehmoment $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter

---

## Zubehör

Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 50	308600 50
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 50	308720 50
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50	308740 50
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308650 50
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 50	308640 50
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 50	308660 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50	308610 50
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308620 50