



Kurzbohrfutter Form A, SK 50, Spannbereich: 2,5-16mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 301500 2,5-16 |
| GTIN | 4045197307651 |
| Artikelklasse | 37D |

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.

Brüniert.

Lieferumfang:

Inklusive 6-kant-Schraubendreher mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

| | |
|--|-----------------------------------|
| Spannbereich | 2,5 - 16 mm |
| Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 | SW6 |
| Auskraglänge A-Maß | 106,5 mm |
| Außen-Ø D | 56 mm |
| Aufnahme | SK 50 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 |
| Form | A |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 18000 min ⁻¹ |
| maximales Anzugsdrehmoment $M_{d,max}$ | ≤ 14 Nm |
| Produktart | Kurzbohrfutter |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50 | 308610 50 |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50 | 308620 50 |
| Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 50 | 308640 50 |
| Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308760 50 |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50 | 308650 50 |
| Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308720 50 |
| Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308660 50 |
| Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308790 50 |
| Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 50 | 308600 50 |
| Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50 | 308740 50 |