


**Garant****Stechdrehplatte Schlichten, HB7215, Stechbreite w: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273717 3
GTIN	4045197502780
Artikelklasse	21J

**Technische Beschreibung**

Stechbreite w	3 mm
Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,03$ mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	K
Nebenanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7215
Eckenradius R	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart

Wendeschneidplatte  
zum Stechdrehen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	210 m/min	P
GG(G)	geeignet	280 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		