



## Kurzbohrfutter Form A, SK 40, Spannbereich: 1-13mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	301480 1-13
GTIN	4045197307620
Artikelklasse	37D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.

Brüniert.

#### Lieferumfang:

Inklusive 6-kant-Schraubendreher mit Quergriff.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

### Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	87,5 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425	SW6
Spannbereich	1 - 13 mm
Außen-Ø D	43 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 18000 min <sup>-1</sup>
maximales Anzugsdrehmoment $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter

## Zubehör

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40