



## Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB, SK 40, Spann-Ø D1: 10mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302032 10     |
| GTIN          | 2050001653123 |
| Artikelklasse | 33W           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Rundlauf  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
- Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
- Kühlmitteldruck bis 80 bar.

#### Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

#### Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Gr. 12; 20; 32:  
Reduzierhülse Nr. 302135 – 302187.

Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Auskraglänge A-Maß       | 80,5 mm |
| Nutzlänge L <sub>1</sub> | 61,5 mm |
| Gewicht                  | 1,3 kg  |
| Spann-Ø D <sub>1</sub>   | 10 mm   |
| Ø D <sub>2</sub>         | 30 mm   |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Gewinde M                | M8×1                              |
| L <sub>2</sub>           | 35 mm                             |
| Außen-Ø D                | 49,5 mm                           |
| Verstellweg V            | 10 mm                             |
| Aufnahme                 | SK 40                             |
| Aufnahme-Norm            | ISO 7388-1                        |
| Form                     | ADB                               |
| Innenkühlung             | ja, mit max. 80 bar               |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 3 µm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HSC                               |
| Produktart               | Hydrodehn-Spannfutter             |

## Zubehör

|   |            |
|---|------------|
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40                                       | 308620 40  |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40 | 308820 40  |
| Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40   | 308660 40  |
| AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40                           | 308630 40  |
| Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40                                 | 308740 40  |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40   | 308765 40  |
| AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M  | 308670 40M |
| AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40                           | 308625 40  |
| Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40                         | 308806 40  |
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40   | 308785 40  |

|  |           |
|--|-----------|
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40                                    | 308790 40 |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40                                | 308650 40 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40                                    | 308795 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40                  | 308802 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308801 40 |
| AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40   | 308600 40 |
| Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40                     | 308615 40 |
| Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40              | 308700 40 |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40                                | 308610 40 |
| AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40   | 308640 40 |
| Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40                                  | 308605 40 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40                  | 308830 40 |
| Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40  | 308635 40 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40                                    | 308760 40 |