



Kurzbohrfutter Form A, SK 40, Spannbereich: 2,5-16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	301480 2,5-16
GTIN	4045197307637
Artikelklasse	37D

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.

Brüniert.

Lieferumfang:

Inklusive 6-kant-Schraubendreher mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Spannbereich	2,5 - 16 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425	SW6
Auskraglänge A-Maß	104,5 mm
Außen-Ø D	56 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 18000 min ⁻¹
maximales Anzugsdrehmoment $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter

Zubehör

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzen Mazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40