

**Kurzbohrfutter Form A, SK 40, Spannbereich: 0,3-8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	301490 0,3-8
GTIN	2050001689504
Artikelklasse	33W

Beschreibung**Ausführung:**

Für Rechts- und Linkslauf.

Lieferumfang:

Inklusive 6-kant-Schraubendreher mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Spannbereich	0,3 - 8 mm
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425	SW4
Außen-Ø D	36 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 30 µm
Produktart	Kurzbohrfutter

Zubehör

Ritzel für Spannbereich 0,3-8 mm	309702 0,3-8
Spannbackensatz3-teilig für Spannbereich 0,3-8 mm	309701 0,3-8