

**Garant****Stechdrehplatte gerade Schneide, PKD, Stechbreite w: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273743 5
GTIN	4045197644046
Artikelklasse	21L

**Beschreibung**

**Ausführung:**  
**Mit gelasertem Spanbrecher** für optimale Spanbildung.

**Technische Beschreibung**

Stechbreite w	5 mm
Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,03$ mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	PKD
Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	PKD
Eckenradius R	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	650 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	650 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	650 m/min	N
CuZn	geeignet	550 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	geeignet	400 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		