

Stechdrehplatte Vollradius, CBN825, Stechbreite w: 2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273746 2		
GTIN	4045197643612		
Artikelklasse	21H		

Technische Beschreibung

Stechbreite w	2 mm		
Toleranz Stechbreite w	±0,03 mm		
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten		
Schneidstoff	CBN		
Hauptanwendung	Н		
Schnittbedingung	kontinuierlich		
Sorte	CBN825		
Anzahl Wechsel/Schneiden	1		
Wendeschneidplattenprofil	neutral		
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen		

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet	100 m/min	Н
Stahl < 60 HRC	geeignet	100 m/min	Н
Stahl < 67 HRC	geeignet	100 m/min	Н
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		