

Garant**Stechdrehplatte mittlere Bearbeitung, HB7020, Stechbreite w: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273729 6
GTIN	4045197486677
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Stechbreite w	6 mm
Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,04$ mm
Vorschub f	0,13 - 0,33 mm/U
Schnitttiefe a_p	1,2 - 3,3 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7020
Eckenradius R	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	60 m/min	S
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		