

**Garant**
**Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/2mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273750 16/2
GTIN	4045197484413
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Technische Beschreibung**

Einstehtiefe $t_{\max}$	6 mm
Funktionsbreite $L_4$	16 mm
Stechbreite w	2 mm
Schraube	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Kopflänge $L_1$	30 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Schaftbreite b	16 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Klemmschraube Typ 5	279815 5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600