



Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB, SK 40, Spann-Ø D1: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302032 25
GTIN	2050001653161
Artikelklasse	33W

Beschreibung

Ausführung:

- Rundlauf $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
- Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
- Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Gr. 12; 20; 32; Reduzierhülse Nr. 302135 – 302187.

Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Gewicht	1,6 kg
Auskraglänge A-Maß	80,5 mm
Ø D ₂	55 mm
Spann-Ø D ₁	25 mm
L ₂	28 mm

Gewinde M	M16×1
Nutzlänge L ₁	61,5 mm
Außen-Ø D	63 mm
Verstellweg V	10 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
	308620 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40 308640 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40 308610 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und
Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 308801 40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40 308660 40

Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für
Steilkegel-Größe 40 308830 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für
Steilkegel 40 308615 40

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40 308795 40

Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40 308785 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend
für Steilkegel 40 308802 40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40 308635 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet
passend für Steilkegel 40 308700 40

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40 308760 40

AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M 308670 40M

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40 308605 40