

Garant**Stechdrehplatte Vollradius, CBN825, Stechbreite w: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273746 5
GTIN	4045197643629
Artikelklasse	21H

Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	±0,03 mm
Stechbreite w	5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	CBN
Hauptanwendung	H
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	CBN825
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

Datenblatt

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet	100 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	100 m/min	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	100 m/min	H
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		