

**Garant****Stechdrehplatte Vollradius, CU7025, Stechbreite w: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273736 6
GTIN	4045197579287
Artikelklasse	21J

**Technische Beschreibung**

Stechbreite w	6 mm
Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,04$ mm
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,8 - 2,3 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	Cermet
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	CU7025
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
kontinuierlich	geeignet		
trocken	geeignet		