

Garant**Stechdrehplatte gerade Schneide, CBN825, Stechbreite w: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273740 4
GTIN	4045197498816
Artikelklasse	21H

Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	±0,03 mm
Stechbreite w	4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	CBN
Hauptanwendung	H
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	CBN825
Eckenradius R	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

Datenblatt

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet	100 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	100 m/min	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	100 m/min	H
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		