

**Garant****Stechdrehplatte gerade Schneide, PKD, Stechbreite w: 2mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273743 2      |
| GTIN          | 4045197547033 |
| Artikelklasse | 21L           |

**Beschreibung**

**Ausführung:**  
**Mit gelasertem Spanbrecher** für optimale Spanbildung.

**Technische Beschreibung**

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Stechbreite w              | 2 mm                               |
| Toleranz Stechbreite w     | $\pm 0,03$ mm                      |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten                 |
| Schneidstoff               | PKD                                |
| Hauptanwendung             | N                                  |
| Schnittbedingung           | kontinuierlich                     |
| Sorte                      | PKD                                |
| Eckenradius R              | 0,2 mm                             |
| Anzahl Wechsel/Schneiden   | 1                                  |
| Wendeschneidplattenprofil  | neutral                            |
| Produktart                 | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |

**Anwenderdaten**

|                   | <b>Eignung</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-Code</b> |
|-------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Alu Kunststoffe   | geeignet       | 650 m/min            | N               |
| Alu (kurzspanend) | geeignet       | 650 m/min            | N               |
| Alu > 10% Si      | geeignet       | 650 m/min            | N               |
| CuZn              | geeignet       | 550 m/min            | N               |
| Graphit, GFK, CFK | geeignet       | 400 m/min            | N               |
| kontinuierlich    | geeignet       |                      |                 |
| nass maximal      | geeignet       |                      |                 |
| trocken           | geeignet       |                      |                 |