

Garant**Stechdrehplatte Vollradius, PKD, Stechbreite w: 3mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273749 3 |
| GTIN | 4045197498717 |
| Artikelklasse | 21L |

Beschreibung

Ausführung:
Mit gelasertem Spanbrecher für optimale Spanbildung.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Toleranz Stechbreite w | $\pm 0,03$ mm |
| Stechbreite w | 3 mm |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Schneidstoff | PKD |
| Hauptanwendung | N |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Sorte | PKD |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 |
| Wendeschneidplattenprofil | neutral |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|-------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Alu Kunststoffe | geeignet | 650 m/min | N |
| Alu (kurzspanend) | geeignet | 650 m/min | N |
| Alu > 10% Si | geeignet | 650 m/min | N |
| CuZn | geeignet | 550 m/min | N |
| Graphit, GFK, CFK | geeignet | 400 m/min | N |
| kontinuierlich | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |